



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Penny & Giles

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

Produit	Description
I-JC2000-T-XY-PPPO-25-S1-S-P-S	
JC100-006	
JC120-0005	Joystick
JC150-GENW-0002	MANETTE
I-JC200 -B-S-1-K1-Y	joystick
JC400-GENERIC-0154 (I-JC400-A-XY-QQ-MA-ZC-S-P)	joystick
JC600GENNH-0001	manette
JC6000-GEN-0943 // I-JC6000-XY-PNN-M-S-NL-N-STN-MG02	Joystick industriel
SLS190/0200/L/50/01/N	
SLS190/0100/L/50/01/N (DLSL190L-GEN-0004)	
SRH280DP/360/360/A4/5/S/50/P5	Capteur, type SRH280DP
EICT/I Electronic Module Plastic Box IP66 EICT	Module électronique Boîte Plastique IP66 EICT
CM Stromausgangsmodulkarte	Stromausgangsmodulkarte
VM Signalaufbereitungselektronik, VM-Karte	Signalaufbereitungselektronik, VM-Karte
STT280/60/P2	Capteur
SLT190/0075/B/06	Linearer Wegaufnehmer
JC400-GENERIC-0128	manette
SLS190/0025/L/50/01/N	
D45726/0100/04K/L/66/01	Potentiomètre linéaire
SRH280DP/360/360/A4/5/D/68/P5	Kontaktloser Winkelsensor, type SRH280DP
SLS190/0100/L/66/10/N	Potentiomètre linéaire, type SLS190
SLS190/0175/L/66/10/N	Potentiomètre linéaire, type SLS190
JC400-GENERIC-0227	
SLS190 (SLS190/0100/L/50/01/N)	Potentiomètre linéaire
JC150-Y-R-M-WT05-STN	
SLS190/0100/L/66/01/P	Potentiomètre linéaire
SLS190/0200/L/66/01/N	
HLP190-FS-01-5K-125-NA	
JC400-B-X-D-D-MD*	
NRH280DP/120/120/A1/3/B/P5	Capteur, type NRH280DP
D21020	
JC400-GENERIC-0056	Manette
SLS190/75/3K/L/50/1	
D20493* RCP18/2S/1+1K	Potentiomètre de rétroaction P/N : R11



Produit	Description
I-JC400-A-XY-NN/-/MA-ZC-S-P	Manette de jeu, type JC400
ROMANI00E0073	Manette
JC300-GEN-0036 (JC300-X-A-R-0-ZC-C-0)	Joystick, Type JC300
SLS190/100/L/50/01/N	
JC150GENW-0005	Joystick
Type JC100	
JC400-GENERIC-0181	
SLS190/0100/L/50/01/N	Potentiomètre linéaire, type SLS190
JC150GENHK-0005	MANETTE
Coppus Jectair 6-HP	Moteurs d'air Venturi COPPUS Jectair HP et Hornet HP hautes performances et très efficaces
I-JC400-B-XY-QQ/-/MA-ZC-S-P	Manette
DS3410/3	Capteur de position
JC6000-0071	Joystick
SLS190/0075/L/66/01/N	capteur linéaire
SLS190/25/1K/L/50/1/N	Capteur de position
JC3000-NY-131-SW5-M-A- D5H-STN-ZCS	Joystick, type JC3000
JC3000-GEN-0124	Manette de jeu, type JC3000
SLS130/0050/L/50/01/N	Potentiomètre linéaire
JC6000-GEN-0385	manette
SLS190/0200/C/50/01/N	Potentiomètre linéaire, type SLS190
JC2000-T-XY-PPPPO-40-E1-P-P-S	manette
JC400-0056 (I-JC400-B-XY-NN-MA-ZCS-S-N-SPL)	Joystick
JC2000-GEN-0168	JOYSTICK SANS CONTACT À AXES MULTIPLES
Type JC120	manette de jeu,
Type JC400 (I-JC400-B-XY-QQ/-/HA-ZC-R-N)	Manette
Type JC400 (I-JC400-A-XY-RR/-/MA-ZC1-S-P)	
KX92711	
SLS190/0125/L/50/01/N	Potentiomètres linéaires
SLS130-25-C-66-01-N	Capteur de position linéaire
JC120-0002	JOYSTICK À AXE UNIQUE
ICS100/IN/0500/H/01	
ICS100/IN/0500/H/10 (1-5 pcs)	
SLS095/0010/0.4K/P/50	Potentiomètre linéaire
JC120-0006	
JC6000-NY-PN-M-NL-N-STN-MG01 (JC6000-GEN-0944)	Manette
SLS190/0175/L/66/01/N	
SLS190/0125/L/66/01/N	Potentiomètres linéaires
JC120-0004 1481214314	
D150473 RCP18/2S/2+2K/CT/LIN	potentiomètre
SLS190-50-C-66-01-N	
D20493 RCP18/2S/1+1K/LIN (111RC001802-P)	



Produit	Description
I-JC400-B-XY-NN-/-MA-ZC-S-N (JC400-GENERIC-0056)	Manette de jeu, type JC400
JC6000-XY-PNN-M-S-NL-STN-A60B	
D51006	
111RC001805-P	Potentiomètre
Type: SLS190, Order code: SLS190/0175/L/50/01/N	Potentiomètre linéaire
SLS190-25-L-01-N	règle linéaire
SLS190/0050/L/50/01/N (DSLS190L-GEN-0012)	
SLS190/0075/L/50/01/N	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
SLS190/125/L/50/1/N	Capteur de déplacement linéaire
SLS190/0150/L/50/01/N	Potentiomètre linéaire
SLS190 (SLS190/0200/L/50/01/N)	
SLS190/225/L/50/01/N	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
SLS190/0300/L/50/1/N	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
SLS190/0200/C/50/01/N (DSLS190C-GEN-0020)	
SLS190/0350/C/50/1/N	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
SLS190/0225/L/50/01/N Type SLS190	Potentiomètre linéaire
SLS190/125/L/66/1/N	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
SLS190/0200/L/66/1/N	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
SLS190/0350/L/66/01/N	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
SLS190/0025/C/66/01/N	
SLS190/0125/C/66/1/N	
SLS190/0075/L/50/10/N	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
SLS190/50/C/50/10/N	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
SLS190/0025/L/66/10/N	
SLS190/0150/L/66/10/N	
SLS190/0200/L/66/10/N	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
SLS190/300/L/66/10/N	
SLS190/0200/C/66/10/N	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
SLS190/0250/L/50/01/P	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
SLS190/125/L/66/1/P	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
SLS190/0075/L/50/10/P	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
SLS190/0100/L/66/10/P	Capteur de déplacement linéaire
SLS190/0200/L/66/10/P	Potentiomètre linéaire, type SLS190
188968	Crossfaders
JC025-R-STD-BLK	BASCULE À AXE UNIQUE
JC025-Q-V00-BLK	BASCULE À AXE UNIQUE
I-JC030-E-VOO-BLK / JC030-Generic-0004	sélecteur de direction
I-JC030-R-V00-BLK (JC030-GENERIC-0001)	
JC030-N-V00-BLK (JC030-GENERIC-0003)	
I-JC030-E-V00-BLK	BASCULE À AXE UNIQUE
JC120-0001	JOYSTICK
JC120-0011	
JC120-0003	Joystick



Produit	Description
JC120-0013	JOYSTICK À AXE UNIQUE
SLS095/0100/4.0K/P/50	
SLS095/10/0.4K/R/66	LINEAR DÉPLACEMENT CAPTEUR
SLS095/0030/1.2K/R/66	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
SLS095/0010/0.4K/P/66	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
SLS095/30/1.2K/P/66	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
SLS095/0050/2.0K/P/66	
SLS095/100/4.0K/P/66	Capteur de déplacement linéaire
SLS130/0075/L/50/01/N	
SLS130/0050/C/50/01/N	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
SLS130/0075/C/50/01/N	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
SLS130-025-L-66-01-N	
SLS130/0050/L/66/01/N	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
SLS130/0125/L/66/01/N	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
SLS130/0050/C/66/01/N	Capteur de déplacement linéaire
SLS130/0100/C/66/01/N	Capteur de déplacement linéaire
SLS130/0125/C/66/01/N	capteur
SLS130/0150/C/66/01/N	capteur
SLS130/0200/C/66/01/N	capteur
SLS130/0025/L/50/10/N	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
SLS130/0050/L/50/10/N	
SLS130-100-L-50-N	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
SLS130/125/L/50/10/N	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
SLS130/0200/L/50/10/N	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
SLS130-150-L-66-10-N	
SLS130/0075/C/66/10/N	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
SLS130/0150/C/66/10/N	Potentiomètre linéaire, type SLS130
SLS130/0200/C/66/10/N	Potentiomètre linéaire, type SLS130
SLS130/0150/L/50/01/P	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
SLS130/0175/L/66/10/P	
SLS130/0200/C/66/10/P	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
SLS320/0300/L/66/01/N	
SLS320/0350/L/66/01/N	potentiomètre
SLS320/0550/L/66/01/N	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
SLS320/0800/C/66/01/N	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
SLS320/450/L/66/10/N	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
SLS320/0800/L/66/10/N	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
SLS320/0400/C/66/10/N	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
SLS320/0450/C/66/10/N	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
SLS320/0650/C/66/10/N	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
SLS320/0700/C/66/10/N	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
SLS320/750/C/66/10/N	
SLS320/500/L/50/00/N	LINEAR DÉPLACEMENT CAPTEUR
SLS320/0550/L/66/01/P	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
SLS320/1350/C/66/01/P	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE



Produit	Description
SLS320/0400/L/66/10/P	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
SLS320/0550/L/66/10/P	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
SLS320/0450/C/66/10/P	
SLS320/0800/C/66/10/P	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
SLS320/0650/L/66/01/P	Potentiomètre
SLS320/0800/C/66/00/P	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
SLT190/300/A/01	TRANSDUCTEUR DE POSITION LINÉAIRE
SLT190/0350/B/01	TRANSDUCTEUR DE POSITION LINÉAIRE
SLT190/0450/B/01	TRANSDUCTEUR DE POSITION LINÉAIRE
SLT190/100/A/06	TRANSDUCTEUR DE POSITION LINÉAIRE
SLT190/0125/B/06	Transducteur de position linéaire
EICTM	MODULE DE CONDITIONNEMENT DU SIGNAL
JC400-C-XY-QQ-MA-ZC-S-P	Manette de jeu, type JC400
JC6000-GEN-0035	manette
SLS190/0100/L/66/01/N	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
AF145/0150	
AF145/0100	
UCM	module
JC6000-GEN-1324	Multi-axes joystick
SA47269	Trousse. -connecteur
D22720Rev02	POTENTIOMÈTRE
JC150GENHK-0003	
111RC001801-P (D20492 RCP18/1S/1K/LIN)	Potentiomètre
JC6000-0040 (JC6000-XY-PEE-H-S-NL-N-STN-HB2)	Manette
JC400-A-Y-N/-HA-ZC-/N	
SLS320/0700/L/50/01/N	Linéaire Potentiomètres, type SLS320
I-JC1500-Y-A-PP-S-M-NL-D1-MG00-R-S	Manette
SLT190/0300/B/06	transducteur linéaire
SLS130/0175/C/66/01/N	codeur linéaire
JC400-A-Y-QQ-MA-ZCS-P	Manette
HLP190BS1/0100/4K	Linéaire Potentiometer
HLP190/BS1/0050/2K	Linéaire Potentiometer
JC-100-07	Manette de jeu, Type de JC100
I-JC150-Y-N-HKN-STN-FLD1	Manette de jeu, Type de JC150
SLS320/1200/C/66/01/P	Linéaire Potentiometer
SLS320/0650/L/66/10/P	Linéaire Potentiometer
I-JC150-Y-E-M-HKN-STN	Manette
EICT	Conditionneur de capteurs ICT/SLT
SLT190/0050/B/06	capteur de déplacement linéaire
AF145 (Bestell Code: AF145/0025)	LVDT transducteur de déplacement
SLS130/0200/C/50/10/N	Linéaire Potentiomètres, type SLS130
JC6000-GEN-0007	joystick
SLS190/0250/L/50/01/N	
JC400-GENERIC-0171	Manette



Produit	Description
JC150GENHK-001	
JC3000-0005	JOYSTICK
JC6000-XY-PNN-N-S-NL-N-STN-HKN	
JC6000-GEN-0944	Manette
JC6000-XY-PNN-M-S-NL-N-STN-MG02	INTERRUPTEUR DE COMMANDE
JC6000-XY-PEE-M-S-NL-N-STN-MG02 (JC6000-GEN-0205)	Manette
JC400-GENERIC-0471	
SLT190/0500/B/01	Transducteur de position linéaire
JC6000-GEN-0036	poignée de jeu
JC150GENHK-001 (JC105-Y-L-M-HKN-STN)	Manette de jeu, Conseil JC150
JC6000-XY-PNN-N-S-NL-N-STN-MG02	
SLS190/0150/C/50/01/N	Potentiomètre linéaire
JC400-GENERIC-0300	joystick industriel
JC400-B-XY-RR-/-HA-ZA-S-P	Joystick
JC400-B-XY-RR-/-HA-ZA-S-P (10 pcs)	Manette
JC100-007-x	Manette
SLS095/0050/2.0K/R/66	Linearer Wegsensor
MZ137A39P2	ASSEMBLAGE DE SOLÉNOÏDES
JC120-0012 914071211 see JC120-0012	Manette
P304856M	Botte néoprène
I-JC400-A-XY-NN-LA-ZCS-S-N	Manette
SA47363	I-Kit, connecteur-JC300
SRH280DP/380/360/A1/5/S/68/P5	capteur rotatif sans contact
W107841/0530	VIS
W107841/0540	VIS
JC150-Y-E-M-HKN-STN	Joystick single axis-5K POT
SLS190/0075/L/66/10/N	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
JC6000-GEN-0943	Manette
MGMF-GEN-0002	
ICS100/EM/0940/H/01	
JC400-C-XY-NN-MA-ZC-S-P-SPL (JC400-0088)	Joystick
JC6000-GEN-1320	
JC6000-GEN-1276	
JC030-GENERIC-0003 (I-JC030-N-V00-BLK)	Joystick
D20492 RCP18/1S/1K/LIN	
JC400-B-Y-N-MA-ZCS-N (JC400-GENERIC-0065)	Joystick
SLS095/0050/2.0K/R/50	Transducteur
I-JC400-A-XY-NN-/-MA-ZCS-S-P	Manette
I-JC6000-XY-PEE-M-S-NL-N-STN-NHF	
HLP190-FS1-125-5K	Potentiomètre
ICS100/IN/0500/H/10 (6-9 pcs)	
STT280/60/P5	
SLS320/0500/L/50/01/N	Potentiomètre linéaire



Produit	Description
SLS190/0325/C/66/10/N	Capteur de déplacement linéaire
JC200-0011 / I-JC200 -B-S-1-K1-Y	manette
SSC	module de conditionnement de signal de capteur
DSLS130C-GEN-0009 / SLS130/0050/C/50/01/N	Capteur de déplacement linéaire
HLP190FS1/0025/1K	
SA59019	kit de montage à bride
I-JC6000-XY-PNN-M-S-NL-N-STN-A60D	JOYSTICK CONTRÔLEUR
I-JC6000-XY-PNN-M-S-NL-N-STN-A2HD-HN-V	JOYSTICK CONTRÔLEUR
SRS880/090/05/AL	
SLS095/0075/3.0K/P/50	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
SA47931	connecteur 16 broches
D150312	POTENTIOMÈTRE
D20493	POTENTIOMÈTRE
SRS280/340/S/68/A	Capteur rotatif étanche
SLS190/0250/L/66/01/N	Capteur linéaire
SLS190/0150/L/66/01/N	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
JC120-0004	
SLS095/0020/0.8K/P/50	cylindre
I-JC2000-T-XY-POPOO-40-HL-S-P-H	Manette
JC2000-T-X-PNOOO-40-E1-1-N-S	
JC400-GENERIC-0032 / I-JC400-B-XY-RR-/-MA-ZCS-S-N	JOYSTICK
SLS320/0600/L/66/01/N	
SLS190/0150/C/66/01/N	Potentiomètre
D3410/3 (H-RP15/1E)	
SA21016	ASSEMBLAGE SYNCHRO DE SERRAGE H-CLAMP
JC2000-T-XY-PPPP0-40-E2-P-P-H	JC 2000 SW-GEN-0147
SLS320/0600/L/50/01/N	Capteur de déplacement linéaire
JC400-0009 (JC400-B-XY-QQ-MA-ZCS-S-N)	
JC400/B/XY/RR-/-MA/ZC/S/N	
SLS130/0100/L/50/01/N	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
JC6000-GEN-0555	joystick
DS3410/MK2	Potentiomètre
P/N: 112744,Type: TK1-4131AB024MC2351	SICHERHEITSSCHALTER
SLS190/00075/L/50/01/N	CAPTEUR
SLS190/00075/L/66/01/N	capteur
SLS320/0700/L/66/01/N	Potentiomètre linéaire, type SLS320
JC150-Y-R-M-HKN-STN	
JC6000-NY-PU-H-/-NL-N-STN-A30D	joystick
SLS190/0050/L/50/01/N	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
I-JC150-Y-R-M-MG02-STN	
10121522	Manette Drive Steer
D3410/2	
JC400-GENERIC-0410	Joystick, commande, double axe
VPT351/25/A3/1/P2/C0	CAPTEUR DE POSITION DE SOUPE



Produit	Description
JC100-002	Joystick
I-JC6000-XY-PEE-M-S-NL-N-STN-MG11	manette
SLS095/0030/1.2K/R/50	Capteur linéaire
JC2000SW-GEN-0029	
JC600-XY-NN-M-A60D-STN-CG-SPL	manette
I-JC400-F-XY-RR-/-MA-ZC-C	Sortie analogique du joystick multi-axes
I-JC400-F-XY-RR-/-MA-ZC-S-P	Sortie analogique du joystick multi-axes
I-JC400-A-XY-RR-MA-ZC-S-P	JOYSTICK MULTI-AXES
ICS100/EM/0200/H/01	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE DANS LE CYLINDRE
SRH280DP/120/120/A1/4D/68/P2	
SLS190/0100/L/50/01/N KX109852	
PAP1750	
PA1334L	
REM13341456	
PRT12121944	
SLS130/0025/C/50/01/N	Capteur de déplacement linéaire
JC6000-GEN-0699	Manette
SLS130/0100/L/66/01/N	Capteur de déplacement linéaire
I-JC150-Y-L-M-MG03-STN	
JC150GENFLK-0021	manette
D1315	Nettogewicht pro Sensor liegt bei ca. 400 g
SLS130/0075/C/66/01/N	
JC400-GENERIC-0186 (I-JC400-A-Y-Q-MA-ZC-N)	
JC400-A-XY-NN-LA-ZC-S-N	
SA301649	Connecteur I Assy
CM	
I-JC400-A-XY-RR-/-MA-ZC1-S-P	JOSTCK
ICT050/EM/TM/0030/L/P5	
D45726/0100/04K/SA/L/66/01	potentiomètre linéaire
JC400-GENERIC-0297	
M12 61-169-102	
I-JC2000-T-X-PPOOO-40-HL-1-N-S	
SA202195/MK2	
I-JC2000-T-XY-PPPPO-40-HL-S-P-S	
SLS320/0800/L/66/01/P	
MLS130/0050/R/N	
MLS130/0075/R/N	
MLS130/0100/R/N	
MLS130/0150/R/N	
JC400-GENERIC-0148	MANETTE
SRS880/090/02/AL	
I-JC400-B-Y-R-/-MA-ZC-/-N (JC400-GENERIC-0023)	
SLS190-200-L-50-01-N	Capteur de déplacement linéaire



Produit	Description
SLS130/0025/L/66/01/N	
SLS190/0200/C/66/01/N	capteur
ICT100/EM/SC/0600/B/H/01	
SLS190/25/L/50/01/N	
SLS130/0125/C/50/10/N	Détecteur de mouvement linéaire
JC400-GENERIC-0174	I-JC400-A-XY-RR-/-MA-KW-S-P
JC150GENMG-0043	I-JC150-Y-R-M-MG10-STN
8624350	
JC025-GENERIC-0004	interrupteur
d21039 art.no 111RC001806-P	
JC100-007	manette
D150179	
JC600-023	Joystick à portes croisées I-JC600
ICT100/EM/SC/0260/B/H/01	
TPS280DP/100/100/A1/x/P2/C0	potentiomètre
P49780	Harnais I-Cable
SLS095/0050/2K0/R/66	émetteur de position linéaire
RCP18/2S D20493	
JC400-A-XY-QQ-/-MA-ZC1-R-P	JOYSTICK BIAXIAL
I-JC2000-T-XY-PNPNO-25-K1-R-N-S	
JC120-0012	JOYSTICK SIMPLE AXE
SLS190/0250/L/50/10/N	
SLS190/0050/C/50/01/N	Potentiomètre linéaire
JC600-0062	Poignée de déclenchement I-JC600 Terex
I-JC100/X//S-0-4K0-SWT-0%	soliste
SA59640/10 - 10m extension kit	kit d'extension
SLS190/100/L/66/01/N	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
ICT100/IN/SC/0200/A/H/01	Transducteur linéaire intégré au cylindre sans contact
SLS190-275-C-50-01-P	Capteur de déplacement linéaire
SLT190/0075/A/06	transducteur
JC400-GENERIC-0124	Manette
111RC001804-P (D22505 RCP18/1S/5K/LIN)	Potentiomètre
STT280/30/02	
JC-400A-Y-Q-HA-ZC1-N	JOYSTICK UNIAXIAL
JC6000-NY-PE-M-S-NL-N-STN-HKN	manette
GSV2500	pistolet de détection de fuites
JC030-GENERIC-0001	Bouton de commande
P307388 I-JC100	
VM	Carte VM
SA204323/100	
JC400-B-XY-QQ-/-HA-ZCS-S-P	
Perma-Slik® RGAC	
SLS220/020/0.8K	
SRH220DR/034/034/A1/3/D/D	
SA208983	Kit de levier d'entraînement



Produit	Description
SLS320/450/C/66/10/N	
NRH300DP/360/A1/3/M/P5	
SLS130/0150/L/66/10/N	
JC2000SW-GEN-0147	
JC2000SW-GEN-0148	
JC120-0007	Joystick de commande à axe unique miniature
SLS095/0020/0.8K/R/50	
GTMAX050P40	
SLS130/100/C/66/1/N	
SLS130/0100/L/50/10/N	capteur
SLS190/0125/L/50/1/N	
JC400-GENERIC-0189	Joystick
ICT050-WI-00008	
ICT050-WI-00009	
W107830	Étui pour batteries
W109623-1	Packs de batteries rechargeables
I-JC6000-XY-PNN-M-S-NL-N-STN-MG11	Manette de bras
SLS130 / 25 / L / 50/10 / N	
D41036	capteur
SLS190/0300/L/66/01/N	
STT280/30/P5	CAPTEUR D'ANGLE ÉTANCHE
JC6000-GEN-0363	contrôleur joystick
SRS880/350/02/AL	potentiomètre
JC400-0021	manette
D45978/0400/06	
JC400-GENERIC-0506	JOYSTICK à interrupteur manuel
JC400-0056	
ICT800/E/T/1000/0000/0000/A1/C01	
JC6000-GEN-0184	manette
JC400-0009	
JC150GENLK-0002	
JC2000SW-GEN-0028	
JC2000SW-GEN-0126	
JC2000SW-GEN-0193	
JC2000SW-GEN-0194	
SRS880/090/05/SS	Capteur de position rotatif
ICT100/EM/SC/0150/B/L/06	transducteur
I-PGFM3200/-/M/--/E/I/Z/X No.D460667	
SLS190/0050/L/66/10/N	Potentiomètre linéaire, type SLS190
SLS130-100-L-66-01-N	
SLS190/0325/L/50/01/N	Potentiomètre linéaire
JC150GENHK-0004 // I-JC150-Y-S-M-HKN-STN	
SLS190/0325/L/66/01/N	
D45726/0100/04K/SA/L/66/01 SLS190	
I-JC150-Y-E-M-A500-STN	



Produit	Description
000000-0502-836 OEM	
JC025-Generic-0008	guichet
JC400-0108 // I-JC400-F-XY-RR-/-MA-ZC-C-SPL	
SRH301/090/A1/1/D/P2/NC0	
I-PGF3210/D/U/---/A	
I-PGF3210/D/M/---/A/SPL	
TPS280DP/090/090/P2/5/P5/CO	
SCM100/V	
JC400-C-XY-NN-/-MA-ZC-S-P	Contrôleur à joystick multiaxes
JC120-0006 1333523713	
HLP190FS1/0050/2K	potentiomètre
131JC015005	potentiomètre
SLS190/0350/C/66/01/N	
I-JC400-D-XY-QQ-/-LA-ZC-S-N	MANETTE MULTIAXE DU BOUT DES DOIGTS
ITC100/EM/TM/0440/A/L/01	Capteur linéaire
111RC001803-P	POTENTIOMÈTRE
JC400-F-XY-RR-/-MA-ZC1-S-P	
JC6000-GEN-0402	
JC6000-GEN-0345	
ICT080S-GEN-0013	
SLS190/0125/C/66/01/N	
NRH300DP/090/A1/3/P/P5	
SLS130/0075/L/50/10/N	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
D44035	
SLS190/0125/C/50/01/N	
SRS280/350/S/68/A	
SRS280/090/S/68/A	
SLS320/300/12K/L/66/01 /N	
SLS320/0300/L/66/01/P	
I-JC2000-T-X-PPOOO-40-S1-1-N-S	
JC2000-T-XY-PPPPO-40-K1-S-P-S	
JC6000-Gen-0180	
AF111/0150	
SLS320/0550/C/66/01/N	
JC400-C-XY-DD-D-MD-ZC-R-N	
JC2000-T-XYZ-POPOP-40-E1-S-N-S	
JC2000-T-XYZ-POPOP-40-E1-D-N-S	
SLS190/0150/L/66/01/P	TRANSDUCTEUR DE POSITIONNEMENT LINÉAIRE
JC3000-XY-P31-SW5-M-A-D5H-STN-ZC1	
JC3000-NY-131-SW5-M-A-D5H-STN-ZC1	
JC600-043	manette
JC2000-T-XYZ-POPOP-40-E1-S-P-S	
SLS095/030/1.2K/R/50	
SLS095/030/1.2K/R/66	
JC400-C-Y-N-/-MA-ZC-/-N	



Produit	Description
HPL190/FS/01/4K/100	
SRH280DP/360/360/A1/4D/68/P2	
SLS095/0050/2.0K/P/50	potentiomètre
SLS320/0750/L/66/01/N	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
JC6000-NY-PR-M-S-NL-N-STN-MG03	
JC6000-NY-HC1-H-S-NL-N-JR1-NHF-SPL	
SLS130/0125/C/50/01/N	
SRS880/350/02/SS	Potentiomètre indicateur d'angle du gouvernail
JC6000-WI-00027	Joystick de commande
SA47932	Amplificateur I-Conn & Pins.12/16 voies série 400
D20825/CRev02	potentiomètre
JC400-D-XY-NN-MA-ZC-S-P	
JC2000SW-GEN-0020	
JC400-GENERIC-0152	
JC2000-T-XYZ-POPOP-40-HL-S-P-H	
ICT100/EU/SC/1720/A/H/06	
SLS19050L6601N	
JC400-GENERIC-0090	Joystick
SLS095/0075/3.0K/R/66	CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
SLS320/0500/C/66/01/N	
SRS280/090/S/68/B	
D22505 var6 iss7	potentiomètre
JC400-A-XY-RR-MA-ZA-S-P	Joystick multiaxes
SLS320/0900/L/50/01/N	
SLS130/0075/L/50/10/N KD20828	
JC2000-WI-00021	
SLS190/00250/C/66/01/N	
SLS190/0175/C/66/01/N	
JC400-D-XY-Q-LA-ZC-S-N	
JC2000-T-XY-PPPPO-25-S1-S-P-S	Joystick
SRH880P/090/A/1/05/AL	
JC150-Y-S-M-CL-STN	Joystick
SLS190/0100/L/50/01/P	
SLS190/0125/L/50/01/P	
SLS190/0225/L/50/1/N	
JC400-GENERIC-0076 (003620092016)	manette
JC2000SW-GEN-0108	
SLS320/0900/C/66/01/N	
TPS280DP/110/110/A1/5/P2/C0	
ICS100/EM/0180/H01	
JC400-GENERIC-0162	
I-JC400-A-Y-N-/-MA-ZCS-/-N	
I-JC150-Y-L-M-CL-STN	
D1315 (H-DC LVDT)	Cylindre
SLS130/0075/L/66/01/N	



Produit	Description
ICT100/EM/SC/1380/A/H/01	
ICT080/EM/TM/0125/A/H/01	
SRH880P/090/A/*02/AL	
SLS190/0100/C/50/01/N	
51181	Fader stéréo filaire
D319223	
RH302/360/A1/4/S/P2/CC0	capteur rotatif
SLS190/0050/L/66/01	POTENTIOMÈTRE
SRH302-WI-00002 / SRH302-360-A1-5-S-P2-NC0	Sonde
I-JC400-A-XY-RR-/-MA-KW-S-P	
SRS880/100/02/AL	
SLS130/0100/L/66/10/N	capteur de position
SRS880/180/02/AL	
SLS190/150/L/66/01/N	
SRH280DP/025/025/A1/5/S/68/P5	
I-JC6000-XY-PRR-H-S-NL-N-STN-HKN	Contrôleur par joystick
I-JC400-C-Y-N-/-MA-ZCS-/-N	manette
I-PGF8110/D/M/---/AX	
JC3000-GEN-0074	manette
ICT100/EU/SC/0510/A/H/06	
SLS320/0650/L/50/10/P LVDT	
SLS190/0100/C/50/10/N	Potentiomètre linéaire
I-JC6000-XY-PSS-M-S-NL-N-STN-A1RT-RR-S	
SLS190/0225/L/50/01/N	
SRH280DP/360/360/A1/4/S/68/P5	capteur de position rotatif à deux voies
SLS190/0025/C/50/01/N	
JC2000-T-XYZ-POPOP-40-HL-P-P-H	
D468004	
CM Electronic card	
JC1500-Y-A-PN-S-M-NL-D1-A000-/-R-STA	
JC6000-NY-PE-M-NL-N-STN-MG01	
SLS320/0750/C/66/10/P	
SLS320/0450/L/50/01/N	
JC150-Y-E-M-CL-STN	
D370535	TRANSDUCTEUR ROTATIF
JC400-0057	
SA59020	
SLS190/0300/L/50/01/N	
I-JC2000-T-X-PP000-40-S1-1-N-S	
I-JC2000-T-X-PN000-25-S3-1-N-S	
TPS280DP/180/180/A1/3/P2/C0	
TPS280DP/180/180/A1/4/P2/C0	
SLS190/0075/C/50/01/N	
JC2000-0004	manette



Produit	Description
SLS130/125/L/66/01/N	POTENTIOMÈTRE LINÉAIRE INDUSTRIEL
I-JC6000-NY-PN-M-S-NL-N-STN-MG01	manette
JC2000-GEN-0004	
SRH302/045/A1/3/S/P2/NC0	
ICT100/EM/TM/0400/A/H/06	capteur
ROMANI00E08A0	
JC6000-GEN-0979	
SLS190/150/L/66/01/P	TRANSDUCTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE
P304856MOD01	
D46273/0850/C/66/10/N	
JC6000-GEN-0736	Joystick
SRH280DP/360/360/A1/3/D/68/P5	
JC400-0009 / I-JC400-B-Y-R-/-MA-ZC-/-N-SPL	Joystick
JC3000-GEN-0153 (I-XY-S25-PE4-M-A-D00-STN-HL0)	Contrôleur à joystick à deux axes
ICT100/EM/TM/0200/B/H/01	capteur de position
SRS880/040/05/A	
SRH220DR/100/100/A4/3/D/D	
D150098 RCP09/1S/5K/LIN iss. 6	
ICT100/EM/SC/260/B/H/06	capteur de cylindre
D468002	
SLT190/0200/A/06	
EICT + CM	
divET	
JC400-B-XY-DD-D-LD-ZC1-D-P	
I-JC6000-SY-PE-S-/-NL-N-STN-MG11	Joystick
I-PGF8122/D/M/----/A	faders
2105798	JOYSTICK
ICS100-GEN-0162	Capteur de position linéaire du cylindre
D51615-202-013-090	Enregistreur de vol à acquisition de données
SA109680	
SLS320/0350/L/66/01/P	
SRS280/270/D/68/A	capteur rotatif étanche
SLS320/0750/L/66/01/P	
JC2000-GEN-0108	manette
ICT080/IN/SC/0065/B/H/01	transducteurs
SLS190/250/L/50/01/N	potentiomètre
I-JC400-A-Y-R-/-MA-ZC1-/-N / 117558092012	
000000-0502-836	Joystick de rechange
SLS320/0450/L/66/10/N	capteur
SLS320/450/L/66/01/	
I-JC400-F-XY-NN-/-MA-ZC1-S-P	
JC400-GENERIC-0191	
JC150GENFLK-0002	
ICS100/EI/0170/H/01	




Produit	Description
JC6000-XY-PNN-M-S-NL-N-STN-MG08	JOYSTICK GAUCHE
JC6000-XY-PNN-M-S-NL-N-STN-MG11	
111RC001814-P	
ICT050/EM/FF/0070/H/01	
SLS095/0075/3.0K/R/50	Transmetteur avec connecteur
JC150GENHK-0002	JOYSTICK SW
I-JC150-Y-E-/-HKN-STN-FLD0	manette
JC150-WI-00015	Poignée de rechange
MG03	Poignée de rechange
JC150-Y-N-M-WT10-STN	Contrôleur de joystick à axe unique
JC150-Y-N-M-MG03-STN	Contrôleur de joystick à axe unique
JC6000-XY-PEE-M-S-NL-N-STN-MG06	joystick biaxial
SLS320/0400/L/66/01/N	
DS150281 ISS 3	Potentiomètre de précision
SLS130/75/C/50/1/N	
ICT050/EM/FF/0030/H/01	
ICT050/EM/FF/0045/H/01	
ICT050/EM/FF/0035/H/01	
ICT050/EM/FF/0075/H/01	
ICT050/EM/FF/0055/H/01	
ICT050/EM/FF/0100/H/01	
ICT050/EM/FF/0060/H/01	
ICT050/EM/FF/0090/H/01	
ICT050/EM/FF/0040/H/01	
SLS095/30/1.2/R/66	
JC6000-GENHI-0026	Joystick Hi Grip
ICT050/EU/SC/030/H/01	
SRS280/320/S/66/A	
TPS280DP-WI-00014	
SRS280-320-S-68-A	
ICT100/EM/SC/0270/A/H/01	système de mesure
JC400-GENERIC-0299	
SLT190/0175/B/06	
P201968	
J C 4 0 0 - C - X Y - R R - / - M A - Z C - R - P	
LI-JCBL-JC6000-1000-16	
LI-JCBL-JC6000-1000-12	
D20493 RCP18/2S/1+1K/LIN	
ICT100/EM/SC/1380/A/H/04	
ICT100/EM/SC/0260/B/H/06	
SRH302/045/A5/5/S/P2/CC0	
I-JC6000-XY-PEE-H-S-NL-N-STN-MG11	Commande
JC400-GENERIC-0190	
SLS130/0200/L/66/01/N	
D150281 RCP15/1S/2K/LIN	



Produit	Description
ICT080/IN/SC/0150/A/H/06	
HLP190/FS/01/0125/5K	
JC120- 0006 1329343613	levier potentiométrique
HLP190/FS/01/0150/6K	
ICT100-WI-00017	
SLT190/0100/A/01	
ICT050/RM/TM/0100/H/06	
JC6000 XY-PEE-M-S-NL-STN-A20D	
SRS880/180/05/SS, KD30532	capteur rotatif
JC400-GENERIC-0022 I-JC400-B-Y-Q-/-MA-ZC-/-N	
JC150GENLK-0001//JC150-Y-L-M-CL-STN	enjeu de contrôle
SLS320/0650/L/66/10/N	
SLS190/0100/C/50/01/N	
SLS190/0100/C/50/01/P	
AF145/0005 LVDT AF145/0005	sensor
SRH501P/360/A3/1/S00	capteur
SLS320/0450/L/66/01/N	TRANSDUCTEUR
SA200265/0100	
JC200-0011 /JC200-B-S-1-K1-Y	
D 21760	potentiomètre de précision
D20493.VAR6 ISS5	
JC3000-XY-P31-SW5-M-A-D5H-STN-ZCS	
JC3000-GEN-0089 (I-XY-P31-SW5-M-A-D5H-STN-ZCS)	Joystick
JC3000-GEN-0090 (I-NY-131-SW5-M-A-D5H-STN-ZCS)	Joystick
SLT190/0175/A/06	transducteur linéaire
JC600-WI-00004	
JC600-WI-00005	
I-JC600-Y-R-M-HB0-STN-S	
I-JC600-XY-RR-M-HB0-STN-S	
HLP190FS1/0100/4K	
JC025-GENERIC-0005	
JC2000-GEN-0076	
ICS100/EM/0050/H/01	CAPTEUR ; POSITION DE LA DOUBLURE INTÉGRÉE AU CYLINDRE
SRH280DP-GEN-0151	
JC2000-M-Y-OOPPO-25-S2-1-N	manette
D460334	Potentiomètre
SLS095/0010/0.4K/R/66	
NRH300DP-WI-00020	
HLP190FS1/0125/5K	Potentiomètre linéaire
ICT100-WI-00032	Transducteur
SA200265/MK0100	
SLS320/0300/L/66/01/N SLS320	



Produit	Description
JC400-GENERIC-0418	
NRH300DP-GEN-0081	Capteur de position
NRH300DP-GEN-0033	Capteur de position
SLT190-75-A-06	
JC2000SW-GEN-0041	
SLS190/005/L/66/01/N	
JC6000-GEN-0370	
JC150-Y-L-M-MG03-STN	Joystick
I-JC6000-NY-BV-M-S-NL-N-STN-HKN	Joystick
ICT080/IN/SC/0330/A/H/06	
I-JC400-A-XY-QQ-/HA-ZC-R-N	
D61006	
JC6000-XY-PEE-M-S-NL-N-STN-MG01	
Conditioning module	
131JC025101	
Replacement rubber earplugs for JC150-Y-E-/MG11-STN-FLD0	casque de rechange pour joystick
I-JC150-Y-N-M-HKN-STN	Joystick Deck Lifter, pour soulever le cadre
JC150GENFMG-0021 I-JC150-Y-E-/MG11-STN-FLD0	
NRH272-GEN-0066	
D240676MOD02	
SLT190/0200/B/06	
ICT100/IN/SC/0400/B/H/06	CAPTEUR
I-JC150-Y-T-CL-STN-FLD0	
JC6000-XY-PRR-H-S-NL-N-JR1-HKN	Contrôlez le joystick
JC6000-XY-PNN-H-S-NL-N-JR1-HKN	contrôler le joystick
MGMF-GEN-0011	
SLS095/0075/3K/P/50	CODEUR
JC150-Y-E-M-MG02-STN	manette de jeu
SRH280DP/360/360/A1/5/S/68/P5	
JC6000-XY-PEE-H-S-NL-N-STN-NHF	Joystick de contrôle Penny & Giles multi-axe JC6000
JC3000-GEN-0100 ISS:6	joystick de contrôle Penny & Giles multi-axe JC3000
JC400-GENERIC-0066	
ICT050/IN/TU/0150/H/P5	
ICT050/IN/SC/0150/H/P5	
ICT050/IN/SC/0145/H/P5	
ICT050/IN/TU/0270/H/P5	
ICT050/IN/SC/0270/H/P5	
ICT050/IN/TU/0260/H/P5	
ICT050/IN/SC/0260/H/P5	
ICT050/IN/TU/0145/H/P5	
4600 TRANSMITTER, 4HQT3U+000+0100C	
713-PD-W-60-4600H	
733-PB-W-18-4600H	



Produit	Description
MLS130/200/R/P	
D45726/0300/12K/SA/L/66/01	
JC6000-XY-PRR-M-S-NL-N-STN-A60B-SPL	Joystick de contrôle Penny & Giles multi-axe JC6000